

Modell: Fass-Heber, hydraulisch, Rahmen blau lackiert
Artikelnummer: 1.31.045

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



zum Aufnehmen/Transportieren von 200 l-Fässern, bedienungsfreundliche Pumpe mit Fußhebel, sicheres und genaues Absenken möglich, die Beine sind an Europaletten angepasst. Lackiert in blau RAL 5010 Maße ca.: Rahmenbreite außen: 960 mm Rahmenbreite innen: 870 mm Höhe min./max.: 1410/1915 mm Länge komplett: 850 mm Länge der Beine: 570 mm Höhe der Beine: 65 mm 2 feste Rollen mit D = 65 mm 2 schwenkbare Rollen mit D = 80 mm Hubhöhe: 700 mm Tragfähigkeit: 300 kg Gewicht: 67 kg

Kategorie:	Kanister-/Fasstransport und -handling
Außenbreite [mm]:	850
Außentiefe [mm]:	960
Außenhöhe [mm]:	1.410
Nettogewicht [kg]:	67,00