

Modell: Fasswagen für 200 l-Fässer, Stahlblech lackiert, blau

Artikelnummer: 1.79.550

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



stabiler Rohrrahmen, einbrennlackiert, mit einsteckbarer Hubstange, 4 Vollgummiräder (Ø 160/140 mm), davon 2 lenkbar, Faßrollen Ø 60mm, max. Tragkraft: 500 kg Maße (HxBxT): ca. 640 x 720 x 780 mm

Kategorie: Kanister-/Fasstransport und -handling Außenhöhe [mm]: 780, Außenbreite [mm]: 640, Außentiefe [mm]: 720, Bruttogewicht [kg]: 78,00, Nettogewicht [kg]: 21,00,