

Modell: Abluftüberwachung mit Ventilator Artikelnummer: 2.00.320-1

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lüftung von Sicherheitsschränken & Abluftsysteme



Abluftüberwachung mit Ventilator

- ATEX-konform CE Ex II (3) G [c IIB T4], Zone 2 im Luftstrom bestehend aus:
- Stahlblechgehäuse in Silber mit Perlglimmer-Effekt
- integriertes, modernes LED-Display "Blue Mode",
- steckerfertiger Anschluß an die 230V / 50Hz
- Spannungsversorgung mittels IEC-60320 C13
- Kaltgerätestecker
- integrierter Wechselstromventilator
- Optische und akustische Alarmgebung bei Fehlern
- Zwei potenzialfreie Kontakte (max. 24V/2A)
- Geräuschpegel Lp5A 34 - 56 dB (A)

Funktionen:

- Überwachung der Abluft und Spannungsversorgung
- Interner Akku puffert bei Stromausfall für 4 h die
- Störungen
- Display mit einfacher Störungsanzeige.
- Abspeichern der letzten 50 Fehlermeldungen
- Abluftvolumen elektronisch einstellbar (21-72 m³/h).
- Geräuscharm.

Kategorie: Abluftsysteme Außenhöhe [mm]: 275, Außenbreite [mm]: 260, Außentiefe [mm]: 310,
Bruttogewicht [kg]: 16,00, Nettogewicht [kg]: 15,00,