

Modell: Abluftüberwachung ohne Ventilator Artikelnummer: 2.00.360

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lüftung von Sicherheitsschränken & Abluftsysteme



Abluftüberwachung ohne Ventilator

- ATEX-konform CE Ex II (3) G [c IIB T4], Zone 2 im Luftstrom
- bestehend aus:
- Stahlblechgehäuse in Silber mit Perlglimmer-Effekt
- intergriertes, modernes LED-Display "Blue Mode",
- steckerfertiger Anschluß an die 230V / 50Hz
- Spannungsversorgung mittels IEC-60320 C13
- Kaltgerätestecker
- Optische und akustische Alarmgebung bei Fehlern
- Zwei potenzialfreie Kontakte (max. 24V/2A)

Funktionen:

- Überwachung der Abluft und Spannungsversorgung
- Interner Akku puffert bei Stromausfall für 4 h die
- Störungen
- Display mit einfacher Störungsanzeige.
- Abspeichern der letzten 50 Fehlermeldungen

Kategorie: Abluftsysteme Außenhöhe [mm]: 215, Außenbreite [mm]: 210, Außentiefe [mm]: 210, Bruttogewicht [kg]: 5,00, Nettogewicht [kg]: 2,00,