

Modell: COMFORT line

Artikelnummer: 29-201266-030

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



Pneumatische Türöffnung (Fußpedal). Für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten.
Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121 und DIN EN 16122,
EK5/AK4 21-01:2021 und AfPS GS 2019:01 PAK Prüfsiegel: GS- und CE-Zeichen, High-Quality
Gütesiegel vom TÜV SÜD Bauweise und Farbgebung:

- Außenkorpus Stahlblech, RAL 7035
- Türen Stahlblech, RAL 1018
- Innenkorpus aus Dekorplatten, RAL 7035 Ausstattung:
- Türen schließen automatisch
- Zylinderschloß für sicheren Zugang
- Bodenauffangwanne Stahlblech, RAL 7035
- 4 Lagerböden Stahlblech, RAL 7035
- Abluftstutzen auf dem Schrankdach
- Optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsöffnung
- Erdungsanschluss auf dem Schrankdach
- Innenausstattung leitend mit Korpus verbunden
- Stellfüße zum Niveaueausgleich
- Sockel zurückgesetzt, RAL 7015

Kategorie: Typ 90 - brennbare Flüssigkeiten Modell-Größe: XL, Modell-Typ: STANDARD
(Lagerböden), Außenhöhe [mm]: 2.077, Außenbreite [mm]: 1.194, Außentiefe [mm]: 597,
Bruttogewicht [kg]: 510,00, Nettogewicht [kg]: 510,00, Anzahl Lagerebenen: 4, Anzahl
Lagerbereiche pro Lagerebene: 1, Türbedienung: klassische Technik, Türtechnik: Falttürtechnik,