

# Modell: Sparanfeuchter VisiCon mit Schauglas aus Edelstahl, Inhalt: 1 l

## Artikelnummer: 4.10.012

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Behälter Edelstahl 1.4571 (AISI 316Ti) poliert Maße: ca. 105 x 273 mm (D x H) Dichtungen: LDPE ohne Schraubkappe für die Verwendung an biegsamer Welle inklusive Deckelarretierung, Flamm Sperre im Behälterhals, Füllstandskontrolle über integriertes Schauglas mit Messskala, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und Arbeitsstättenrichtlinie A1.3 (ASR) vorbereitet. Incl. Tränkeller mit Flamm Sperre und Pumpwerk Edelstahl 1.4301 Tränkeller-Durchmesser: ca. 120 mm

Kategorie:	Reinigungsgefäße
Außenhöhe [mm]:	333
Nettogewicht [kg]:	2,00