

Modell: Polyethylen-Kanister, 10 Liter mit Bauartzulassung

Artikelnummer: 5.09.010

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Polyethylen-Kanister, 10 Liter mit Bauartzulassung schwarz, elektrostatisch leitfähig, Maße: 300 x 200 x 258 (L x B x H in mm) Einfüllöffnung: D ca. 56 mm dichter Schraubverschluss, bauartzugelassener Behälter nach ADR, RID, IMDG-Code und ICAO-TI, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: Gütesicherung nach RAL-RG 726/1, BAM-Zulassung Hinweis: Um den dichten Verschluss der Verschraubung zu gewährleisten, muss diese mit einem Drehmoment von 20 Nm zuge dreht werden. Wir empfehlen hierfür den Einsatz von einer speziellen Verschlusszange Art.-Nr. 5.09.003.

Kategorie: für flüssige Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 258, Außenbreite [mm]: 300, Außentiefe [mm]: 195, Bruttogewicht [kg]: 1,50, Nettogewicht [kg]: 0,90,