

# Modell: Gasflaschen-Wagen z. Transport von einer 50-l-Druckgasflasche

## Artikelnummer: 7.00.600

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Lagerung



Stahlrohrkonstruktion, blau lackiert. Inklusive Kettensicherung. Mit Vollgummireifen. Maße (B x T x H): ca. 480 x 580 x 1050 mm

Kategorie:	Gasflaschen-Handling
Außenbreite [mm]:	480
Außentiefe [mm]:	580
Außenhöhe [mm]:	1.050
Nettogewicht [kg]:	11,50