

Modell: Gasflaschen-Wagen z. Transport von einer 50-l-Druckgasflasche

Artikelnummer: 7.00.600

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Lagerung



Stahlrohrkonstruktion, blau lackiert. Inklusive Kettensicherung. Mit Vollgummireifen. Maße (B x T x H): ca. 480 x 580 x 1050 mm

Kategorie: Gasflaschen-Handling Außenhöhe [mm]: 1.050, Außenbreite [mm]: 480, Außentiefe [mm]: 580, Bruttogewicht [kg]: 16,00, Nettogewicht [kg]: 11,50,