

# Modell: Gasflaschen-Wagen, Tragkraft 50kg f. 1x10l-Druckgasflasche

## Artikelnummer: 7.00.616

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Lagerung



geeignet für den Transport von 1 x 10-Liter-Druckgasflaschen, mit Vollgummireifen, Tragkraft 50 kg. Farbe RAL 7015 grob strukturiert. Größe passend zum Unterbringen in Sicherheitsschränken für Druckgasflaschen, Modelle SUPREME plus M,L,XL,XXL sowie Modelle ECO plus M,L,XL,XXL und Gasflaschen-Depots Modelle M,L,XL, Maße (B x T x H) ca. 275 x 317 x 1000 mm

Kategorie:	Gasflaschen-Handling
Außenbreite [mm]:	280
Außentiefe [mm]:	320
Außenhöhe [mm]:	1.000
Nettogewicht [kg]:	7,50