

Modell: Gasflaschen-Wagen, Tragkraft 100kg f. 2x10l-Druckgasflasche

Artikelnummer: 7.00.617

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Lagerung



geeignet für den Transport von 2 x 10-Liter-Druckgasflaschen, mit Vollgummireifen, Tragkraft 100 kg. Inklusive Werkzeugkasten und Schraubenschlüssel SW 30/32, Farbe RAL 7015 grob strukturiert. Größe passend zum Unterbringen in Sicherheitsschränken für Druckgasflaschen, Modelle SUPREME plus M,L,XL,XXL sowie Modelle ECO plus M,L,XL,XXL und Gasflaschen-Depots Modelle M,L,XL, Maße (B x T x H) ca. 356 x 317 x 1000 mm

Kategorie:	Gasflaschen-Handling
Außenbreite [mm]:	360
Außentiefe [mm]:	320
Außenhöhe [mm]:	1.000
Nettogewicht [kg]:	10,50