

**Modell: Gasflaschen-Wagen für 2 x 40/50-l-
Gasflaschen**
Artikelnummer: 7.00.620

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Lagerung



mit Vollgummireifen. Geeignet für den Transport von 2 x 50-Liter-Druckgasflaschen.
Stahlrohrkonstruktion, blau lackiert. Inklusive Kettensicherung. Tragkraft 200 kg. Maße (B x T x H):
ca. 770 x 780 x 1350 mm

Kategorie:	Gasflaschen-Handling
Außenbreite [mm]:	1.350
Außentiefe [mm]:	770
Außenhöhe [mm]:	780
Nettogewicht [kg]:	31,00