

Modell: Gasflaschen-Wagen für 2 x 40/50-l- Gasflaschen

Artikelnummer: 7.00.630

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Lagerung



mit Vollgummireifen. Geeignet für den Transport von 2 x 50-Liter-Druckgasflaschen. Stahlrohrkonstruktion, blau lackiert. Inklusive Kettensicherung. Mit verschließbarem Werkzeugkasten. Maße (B x T x H): ca. 770 x 780 x 1350 mm

Kategorie: Gasflaschen-Handling Außenhöhe [mm]: 780, Außenbreite [mm]: 1.350, Außentiefe [mm]: 770, Bruttogewicht [kg]: 35,00, Nettogewicht [kg]: 34,00,