

Modell: Gasflaschen-Wagen für 2 x 40/50-l- Gasflaschen

Artikelnummer: 7.01.030

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Lagerung



mit Vollgummireifen und ausklappbarem Spornrad. Geeignet für den Transport von 2 x 50-Liter-Druckgasflaschen. Stahlrohrkonstruktion, blau lackiert. Inklusive Kettensicherung. Sicheres Greifen über Handschutzbügel. Maße (B x T x H): ca. 770 x 800 x 1350 mm

Kategorie:	Gasflaschen-Handling
Außenbreite [mm]:	1.350
Außentiefe [mm]:	770
Außenhöhe [mm]:	800
Nettogewicht [kg]:	42,00