

Modell: Gasflaschen-Wagen für 2 x 40/50-l- Gasflaschen

Artikelnummer: 7.01.035

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Lagerung



mit Vollgummireifen und ausklappbarem Spornrad. Geeignet für den Transport von 2 x 50-Liter-Druckgasflaschen. Stahlrohrkonstruktion, blau lackiert. Inklusive Kettensicherung. Sicheres Greifen über Handschutzbügel. Mit verschließbarem Werkzeugkasten, großem Schlauch- und Brennerhalter und Schweißdrahtbehälter 2-fach. Maße (B x T x H): ca. 770 x 800 x 1600 mm

Kategorie: Gasflaschen-Handling Außenhöhe [mm]: 800, Außenbreite [mm]: 1.600, Außentiefe [mm]: 770, Bruttogewicht [kg]: 46,00, Nettogewicht [kg]: 45,00,