

**Modell: Gasflaschenwandhalterung für 2x  
Flaschen mit 140mm Durchmesser  
Artikelnummer: 7.80.412**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Lagerung



Stabile Stahlbechkonstruktion, feuerverzinkt Mit Kettensicherung Vorbereitet für die Wandbefestigung

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Kategorie:         | Gasflaschen-Handling |
| Außenbreite [mm]:  | 420                  |
| Außentiefe [mm]:   | 90                   |
| Außenhöhe [mm]:    | 50                   |
| Nettogewicht [kg]: | 2,00                 |