

## **Modell: Gasflaschenwandhalterung für 2x Flaschen mit 140mm Durchmesser Artikelnummer: 7.80.412**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Lagerung



Stabile Stahlbechkonstruktion, feuerverzinkt Mit Kettensicherung Vorbereitet für die Wandbefestigung

Kategorie: Gasflaschen-Handling Außenhöhe [mm]: 50, Außenbreite [mm]: 420, Außentiefe [mm]: 90, Bruttogewicht [kg]: 0,00, Nettogewicht [kg]: 2,00,