

Modell: Gasflaschenwandhalterung für 2x Flaschen mit 230mm Durchmesser

Artikelnummer: 7.80.422

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Lagerung



Stabile Stahlbechkonstruktion, feuerverzinkt Mit Kettensicherung Vorbereitet für die Wandbefestigung

Kategorie:	Gasflaschen-Handling
Außenbreite [mm]:	290
Außentiefe [mm]:	90
Außenhöhe [mm]:	50
Nettogewicht [kg]:	2,00