

Modell: Gasflaschenwandhalterung für 2x Flaschen mit 320mm Durchmesser Artikelnummer: 7.80.432

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Lagerung



Stabile Stahlbechkonstruktion, feuerverzinkt Mit Kettensicherung Vorbereitet für die Wandbefestigung

Kategorie:	Gasflaschen-Handling
Außenbreite [mm]:	780
Außentiefe [mm]:	180
Außenhöhe [mm]:	50
Nettogewicht [kg]:	20,00