

Modell: Gasflaschenwandhalterung für 2x Flaschen mit 320mm Durchmesser Artikelnummer: 7.80.432

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Lagerung



Stabile Stahlbechkonstruktion, feuerverzinkt Mit Kettensicherung Vorbereitet für die Wandbefestigung

Kategorie: Gasflaschen-Handling Außenhöhe [mm]: 50, Außenbreite [mm]: 780, Außentiefe [mm]: 180, Bruttogewicht [kg]: 0,00, Nettogewicht [kg]: 20,00,