

Modell: SUPREME line

Artikelnummer: 79-200660-021

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Innenlagerung



Klassische Türtechnik (Türgriff), Rechtsanschlag. Für die Lagerung von Druckgasflaschen. Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-2, DIN EN 16121 und DIN EN 16122, EK5/AK4 09-10:2009 und AfPS GS 2014:01 PAK Prüfsiegel: GS- und CE-Zeichen, High-Quality Gütesiegel vom TÜV SÜD Bauweise und Farbgebung:

- Außenkorpus Stahlblech, RAL 7035
- Tür Stahlblech, RAL 3003
- Innenkorpus aus Dekorplatten, RAL 7035 Ausstattung:
- Zylinderschloss für sicheren Zugang
- Einrollklappe mit Raste
- Flaschenhalter inkl. 2 Haltegurten
- Armaturenhalter
- Abluftstutzen auf dem Schrankdach

Kategorie: Typ G90 - Lagerung Gase Modell-Größe: M, Außenhöhe [mm]: 2.070, Außenbreite [mm]: 595, Außentiefe [mm]: 610, Bruttogewicht [kg]: 350,00, Nettogewicht [kg]: 350,00, Anzahl Lagerebenen: 1, Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene: 1, Türbedienung: klassische Technik, Türtechnik: Flügeltürtechnik,