

Modell: COOL line

Artikelnummer: 89-061168-021

Bestimmungsgemäße Verwendung: Gekühlte Lagerung



Feuergeschützter Kühlschrank, mit klassischer Türtechnik. Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-1,

Bauweise und Farbgebung:

- Außenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 (lichtgrau)
- Türen Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten in RAL 7035 (lichtgrau)

Ausstattung:

- Türen bleiben in jeder Position geöffnet
- Zylinderschlösser für sicheren Zugang.
- Türen schließen im Brandfall selbsttätig.

Linke Seite (Kühlfach):

- Auskleidung und Bodenwanne aus Polypropylen (weiß)
- Lagerfläche gelochtes Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 9016)
- Temperaturbereich +2 bis +10 Grad Celsius

Rechte Seite (Technikeinheit, Abluft und Erdung):

- Abluftstutzen und Erdungsanschluss an der Schrankrückwand (aussen)
- Erdungsanschluss ist leitend mit dem Schrankkorpus verbunden
- Klassischer Sockel geschlitzt mit Bodenabsaugung in Farbe RAL 7015.

Bitte beachten Sie, dass der Kühlschrank an eine technische Lüftung zur Abfuhr der Wärmeenergie angeschlossen werden muss.

Weitere Informationen: dueperthal.com/cool-line

Kategorie: Typ 90 - gekühlte Lagerung Modell-Größe: LT, Modell-Typ: STANDARD (Lagerböden), Außenhöhe [mm]: 631, Außenbreite [mm]: 1.100, Außentiefe [mm]: 594, Bruttogewicht [kg]:

193,00, Nettogewicht [kg]: 193,00, Ausstattungspaket: mit Abluftanschluss, Anzahl Lagerebenen: 1, Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene: 1, Türbedienung: klassische Technik, Türtechnik: Flügeltürtechnik,