

## Modell: COOL line Artikelnummer: 89-200977-040

Bestimmungsgemäße Verwendung: Gekühlte Lagerung



Sicherheitsschrank mit eingebauten Kühlschränken. Kühlschrankinnenräume explosionsgeschützt Ex II3G, Ex nA II T6, SEV 08 ATEX 0149 X, 2 Kühlräume mit einem Innenraumtemperaturbereich +3 bis +16 Grad Celsius Kältemittel: R 600a, Spannung: 230 V / 50 Hz Außenmaße: 895 x 745 x 2080 (BxTxH) mm, Innenmaße: 455 x 435 x 669 (BxTxH) mm je Kühlraum Beschreibung: Außenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau, Türfront in RAL 9016 verkehrsweiß, Kühlraumtüren weiß, Außentür mit Feststellanlage, Thermoüberwachung und Zylinderschloss ist im Brandfall selbstschließend. Türanschlag rechts. Kühlraumtüren sind separat zu öffnen bzw. zu schließen. Baumusterprüfung durch MPA/ TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, GS / CE-Zeichen, Inklusive Abluftüberwachungseinheit mit Ventilator 2.00.320C, ATEX-konform. Ausstattung je Kühlraum: 3 Einlegeböden aus bruchsicherem Glas 1 Bodenauffangwanne und 1 Lochblecheinsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet. Bitte beachten Sie, dass sich die Kühlschränke bei Ausfall der Abluftanlage automatisch abschalten.

Kategorie: Typ 90 - gekühlte Lagerung Modell-Größe: XL, Modell-Typ: DUAL (zwei Innenräume), Außenhöhe [mm]: 2.085, Außenbreite [mm]: 894, Außentiefe [mm]: 747, Bruttogewicht [kg]: 499,00, Nettogewicht [kg]: 499,00, Ausstattungspaket: mit Abluftüberwachungseinheit und Ventilator, Anzahl Lagerebenen: 8, Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene: 1, Türbedienung: klassische Technik, Türtechnik: Flügeltürtechnik,