

02.05.2024 20:37

**Modell: COOL line** 

Artikelnummer: 89-200977-040

Bestimmungsgemäße Verwendung: Gekühlte Lagerung



Sicherheitsschrank mit eingebauten Kühlschränken. Kühlschrankinnenräume explosionsgeschützt Ex II3G, Ex nA II T6, SEV 08 ATEX 0149 X, 2 Kühlräume mit einem Innenraumtemperaturbereich +3 bis +16 Grad Celsius Kältemittel: R 600a, Spannung: 230 V / 50 Hz Außenmaße: 895 x 745 x 2080 (BxTxH) mm, Innenmaße: 455 x 435 x 669 (BxTxH) mm je Kühlraum Beschreibung: Außenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau, Türfront in RAL 9016 verkehrsweiß, Kühlraumtüren weiß, Außentür mit Feststellanlage, Thermoüber- wachung und Zylinderschloss ist im Brandfall selbstschließend. Türanschlag rechts. Kühlraumtüren sind separat zu öffnen bzw. zu schließen. Baumusterprüfung durch MPA/ TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, GS / CE-Zeichen, Inklusive Abluftüberwachungseinheit mit Ventilator 2.00.320C, ATEX-konform. Ausstattung je Kühlraum: 3 Einlegeböden aus bruchsicherem Glas 1 Bodenauffangwanne und 1 Lochblecheinsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet. Bitte beachten Sie, dass sich die Kühlschränke bei Ausfall der Abluftanlage automatisch abschalten.

Kategorie: Typ 90 - gekühlte Lagerung Modell-Größe: XL, Modell-Typ: DUAL (zwei Innenräume), Außenhöhe [mm]: 2.085, Außenbreite [mm]: 894, Außentiefe [mm]: 747, Bruttogewicht [kg]: 499,00, Nettogewicht [kg]: 499,00, Ausstattungspaket: mit Abluftüberwachungseinheit und Ventilator, Anzahl Lagerebenen: 8, Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene: 1, Türbedienung: klassische Technik, Türtechnik: Flügeltürtechnik,