

Modell: DC Monitoring Abluft
Artikelnummer: Icon005



Kategorie:	Zubehör
Modell-Größe	ST
Modell-Typ	STANDARD (Lagerböden)
Versorgungsspannung	einphasige 230V/50Hz, max. 3,68 kW
Ausstattungspaket	ohne Signalweiterleitung
Anzahl Lagerebenen	1
Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene	2
Türbedienung	klassische Technik
Türtechnik	Flügeltürtechnik