

Modell: DC Monitoring Temperatur

Artikelnummer: Icon007



Kategorie: Zubehör Modell-Größe: ST, Modell-Typ: STANDARD (Lagerböden),
Versorgungsspannung: einphasige 230V/50Hz, max. 3,68 kW, Ausstattungspaket: ohne
Signalweiterleitung, Anzahl Lagerebenen: 4, Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene: 2,
Türbedienung: klassische Technik, Türtechnik: Flügeltürtechnik,